

**Izbijač, posebna kakovost kromiran, Ø konice D: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	746900 2
GTIN	7610733200696
Razred artikla	73B

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski Ø 0,05 – 0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

**Posebna kakovost**, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

**Material:**

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.

**Tehnični opis**

Ø držala S	10 mm
Celotna dolžina L1	150 mm
Ø konice D	2 mm
Dolžina trna L2	40 mm
Trdota konice	59 HRC
Material	Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Izbijači