



Kotne cevne klešče s hitro nastavitvijo zeva, Ø cevi: 1 col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	810750 1
GTIN	4049002099830
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. Klešče so v celoti kovane. Izredno prijazna uporaba zaradi patentirane, **časovno varčne, hitre regulacije zeva** in vgrajene zaščite, ki preprečuje prekomerno stiskanje. Čeljust S-oblike za 3-točkovno prijemanje cevi. Ročaja s **prevleko proti drsenju iz umetne mase**.

Standard:

DIN 5234

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	42 mm
Ø cevi	1 col
celotna dolžina	325 mm
Kot čeljusti	45 stopinj
Izvedba držala	z neдрsečo prevleko iz umetne mase
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
Standard	DIN 5234
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

