


**Prebijač težka izvedba, Ø konice: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	745500 12
GTIN	4049002021039
Razred artikla	73U

Opis**Izvedba:**

8-kotno držalo s koničnim trnom. enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Težka izvedba po DIN 6458 D. **Poboljšana udarna glava.**

Standard:

DIN 6458 D.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.

Tehnični opis

Ø konice	12 mm
celotna dolžina	175 mm
Ø držala	16 mm
Masa	250 g
Vrsta izdelka	Prebijači