



Garnitura sekačev in prebijačev v držalu iz umetne mase Posebna kakovost, Število orodij: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	745100 6
GTIN	7610733086863
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Ploščati in križni sekači za kovino, ter prebijači in točkala z 8-kotnim držalom, v celoti enakomerno kaljeni, sekač za večkratno ostrenje. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Posebna kakovost = največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebno kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Vsebina:

Točkalo: 1 kos 120 × 12 mm

Prebijač: po 1 kos Ø 4; 5

Ploščati sekač: po 1 kos 165; 180 mm

Križni sekač: 1 kos 165 mm

Tehnični opis

Število orodij	6
Vrsta izdelka	Sekač

Pribor

Prebijači, posebna kakovostkromirane Ø konice 5 mm	745300 5
Ploščati sekač za mehanike, posebna kakovost Celotna dolžina 180 mm	741000 180
Križni sekač za mehanike, posebna kakovost Celotna dolžina 165 mm	741100 165
Točkalo, posebna kakovost, kromirano Celotna dolžina 120/12 mm	748900 120/12
Ploščati sekač za mehanike, posebna kakovost Celotna dolžina 165 mm	741000 165
Prebijači, posebna kakovostkromirane Ø konice 4 mm	745300 4