

HOLEX**Kotne cevne klešče, S-čeljust, Ø cevi: 1 col****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 810500 1 |
| GTIN | 4045197237460 |
| Razred artikla | 82A |

Opis**Izvedba:**

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

HOLEX s čeljustjo S-oblike za 3-točkovno prijemanje cevi. Ročaja s **prevleko ročajev proti drsenju** iz umetne mase.

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Ø cevi | 1 col |
| celotna dolžina | 320 mm |
| Območje vpenjanja | 45 mm |
| Kot čeljusti | 45 stopinj |
| Izvedba držala | z nedrsečo prevleko iz umetne mase |
| Postopek izdelave | v celoti kovani |
| Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni |
| Material klešč | Kromvanadijevo jeklo |
| S-čeljusti | da |
| švedska oblika | da |
| Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |

Pribor

Rebrasta matica Tip 1

810520 1