

HOLEX**Enoročne cevne klešče z litoželeznim ročajem, Ø cevi: 1.1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810850 1.1/2
GTIN	4045197377517
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Vzmetene kavljaste čeljusti se nastavljajo z nastavitvenim vijakom, hitra prednastavitev na posamezen Ø cevi s skalo na strani.

Ročaj iz perlitne **temprane litine**, lakiran z rdečo barvo.

Uporaba:

Zaradi vzmetno uležajenih prijemalnih čeljusti je mogoče delo, podobno kot pri raglji. Čeljusti se pri zategovanju trdno primejo cevi in se avtomatsko sprostijo, ko držala spustite (enoročno proženje)

Tehnični opis

Območje vpenjanja	49 mm
celotna dolžina	240 mm
Ø cevi	2002-01-01 col
Material ročaja	Perlitna temprana litina
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga