



Vijačne klešče Raptor®, Celotna dolžina: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813600 250
GTIN	4003773054566
Razred artikla	83D

Opis

Izvedba:

Klešče sivo atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Skoznji zglob, **fina regulacija zeva** z gumbom, vpenjalna zaščita. Samodejni zaskok v območju 17–32 mm, za klešče značilno odprtje čeljusti dovoljuje **prepriemanje po principu raglje**.

Uporaba:

Hitro zatezanje in popuščanje metričnih in colskih 6 kotnih vijakov, tudi zaokroženih in lakiranih vijakov.

Standard:

DIN ISO 5743

Tehnični opis

Vpenjalne letve	10 - 32 mm
Vpenjalne letve	3/8 – 1.1/4 col
celotna dolžina	250 mm
Standard	DIN ISO 5743
Vrsta izdelka	Cevne klešče