

HOLEX**Enoročne cevne klešče z litoželeznim ročajem, Ø cevi: 2 col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810850 2
GTIN	4045197377524
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Vzmetene kavljaste čeljusti se nastavljajo z nastavitvenim vijakom, hitra prednastavitev na posamezen Ø cevi s skalo na strani.

Ročaj iz perlitne **temprane litine**, lakiran z rdečo barvo.

Uporaba:

Zaradi vzmetno uležajenih prijemalnih čeljusti je mogoče delo, podobno kot pri raglji. Čeljusti se pri zategovanju trdno primejo cevi in se avtomatsko sprostijo, ko držala spustite (enoročno proženje)

Tehnični opis

Ø cevi	2 col
Območje vpenjanja	61 mm
celotna dolžina	350 mm
Material ročaja	Perlitna temprana litina
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga