

**RIDGID**  
Peddinghaus**Enoročne cevne klešče s premičnimi čeljustmi, Ø cevi: 2 col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810870 2
GTIN	095691103581
Razred artikla	83R

**Opis****Izvedba:**

Neposredna in hitra nastavitev zaradi vzmetno uležajene zakrivljene čeljusti. Ročaja iz robustne litine krogličnega grafita, lakirana z rdečo barvo. Ostre, kakovostno obdelane prijemalne čeljusti.

**Prednosti:**

- **Prava enoročna uporaba**
- **Hitro delo na principu raglje.**
- **Hiter in zanesljiv prijem.**

**Uporaba:**

Pri zatezanju se čeljusti trdno oprimejo cevi in se samodejno sprostijo pri dvigu ročaja.

**Tehnični opis**

Območje vpenjanja	60 mm
celotna dolžina	350 mm
Ø cevi	2 col
Material ročaja	Litina s kroglastim grafitom
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga