

HOLEX**Enoročne cevne klešče z litoželeznim ročajem, Ø cevi: 5 col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810850 5
GTIN	4045197377555
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Vzmetene kavljaste čeljusti se nastavljajo z nastavitvenim vijakom, hitra prednastavitev na posamezen Ø cevi s skalo na strani.

Ročaj iz perlitne **temprane litine**, lakiran z rdečo barvo.

Uporaba:

Zaradi vzmetno uležajenih prijemalnih čeljusti je mogoče delo, podobno kot pri raglji. Čeljusti se pri zategovanju trdno primejo cevi in se avtomatsko sprostijo, ko držala spustite (enoročno proženje)

Tehnični opis

Območje vpenjanja	141 mm
Ø cevi	5 col
celotna dolžina	900 mm
Material ročaja	Perlitna temprana litina
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga