

HOLEX**Enoročne cevne klešče z aluminijastim ročajem, Ø cevi: 2 col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810860 2
GTIN	4045197377579
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Vzmetene kavljaste čeljusti se nastavljajo z nastavitvenim vijakom, hitra prednastavitev na posamezen Ø cevi s skalo na strani.

Ročaj iz **aluminija**, lakiran s sivo barvo. Okoli 40 % manjša masa v primerjavi z ročajem iz litine.

Uporaba:

Zaradi vzmetno uležajenih prijemalnih čeljusti je mogoče delo, podobno kot pri raglji. Čeljusti se pri zategovanju trdno primejo cevi in se avtomatsko sprostijo, ko držala spustite (enoročno proženje)

Tehnični opis

Ø cevi	2 col
Območje vpenjanja	61 mm
celotna dolžina	350 mm
Material ročaja	Aluminij
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga