

**HOLEX****Enoročne cevne klešče z aluminijastim ročajem, Ø cevi: 2.1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810860 2.1/2
GTIN	4045197377586
Razred artikla	82A

**Opis****Izvedba:**

Vzmetene kavljaste čeljusti se nastavljajo z nastavitvenim vijakom, hitra prednastavitev na posamezen Ø cevi s skalo na strani.

Ročaj iz **aluminija**, lakiran s sivo barvo. Okoli 40 % manjša masa v primerjavi z ročajem iz litine.

**Uporaba:**

Zaradi vzmetno uležajenih prijemalnih čeljusti je mogoče delo, podobno kot pri raglji. Čeljusti se pri zategovanju trdno primejo cevi in se avtomatsko sprostijo, ko držala spustite (enoročno proženje)

**Tehnični opis**

celotna dolžina	450 mm
Ø cevi	2.1/2" col
Območje vpenjanja	77 mm
Material ročaja	Aluminij
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga