

**Cevne klešče z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	813720 180
GTIN	4003773047162
Razred artikla	83D

Opis**Izvedba:**

Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti.

Hod med prijemalnima površinama dovoljuje **preprijetanje po principu raglje**.

Klešče nikljane, ročaja z večkomponentno prevleko. **Lasersko gravirana skala** (sprednja stran **metrična** in zadnja stran **colska**) omogoča predhodno nastavitve zeva ključa.

Uporaba:

Pazljivo prijetanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Napotek:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Dolžina čeljusti	22 mm
Območje vpenjanja	0 - 40 mm
Vrsta izdelka	Cevne klešče

Pribor

Čeljusti za cevne klešče6-delna Velikost 180	813725 180
Garnitura nadomestnih delov za cevne klešče Tip 180	705910 180