

**Izbijač, običajna kakovost, lakiran, Ø konice D: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	747000 2
GTIN	4049002002786
Razred artikla	73U

Opis**Izvedba:**

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski Ø 0,05–0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Standard:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Material:**

Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.

Tehnični opis

Celotna dolžina L1	150 mm
Dolžina trna L2	30 mm
Ø držala S	10 mm
Ø konice D	2 mm
Standard	DIN 6450 C
Material	Kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo
Površina	lakirani
Vrsta izdelka	Izbijači