



Viličasti ključ s polžem z obrnljivo čeljustjo, Celotna dolžina: 205mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813930 205
GTIN	7314150103447
Razred artikla	83F

Opis

Izvedba:

Z ergonomičnim ročajem iz termoplastičnega elastomera. Položaj čeljusti 15°. Kovano v utopu; kaljeno in kromirano. **Viličasti ključ s polžem se** z obračanjem pomične, nazobljene čeljusti navznoter spremeni **v cevne klešče**. Nazobljene čeljusti so induktivno kaljene in zagotavljajo zanesljiv oprijem.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Tehnični opis

celotna dolžina	205 mm
maksimalni zev ključa	28 mm
Celotna dolžina	8 col
Masa	272 g
Standard	ISO 6787
Standard	ASME B107.8M-2003
Položaj čeljusti	15 stopinj
Postopek izdelave	Precizno kaljeni, obdelani za zaščito proti koroziji
Material	Visokozmogljiva jeklena zlitina
Površina	kromirani

brez iskrenja	ne
Obrnljive čeljusti	da
Skala	da
Funkcija raglje	ne
Prevleka ročajev	da
Vrsta izdelka	Viličasti ključ s polžem