

**Izbijač z ročajem, Ø konice: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	746940 2
GTIN	7610733254897
Razred artikla	73B

Opis**Izvedba:**

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski Ø 0,05–0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Material:

Posebno krom-vanadijevo jeklo posebne kakovosti (to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti), kromirano. Ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera.

Tehnični opis

Dolžina trna	47 mm
celotna dolžina	140 mm
Ø konice	2 mm
Ročaj	Ročaj iz umetne mase s koži prijaznim plaščem iz elastomera
Trdota konice	59 HRC
Izvedba udarne glave	specialno poboljšani
Material	Kromvanadijevo jeklo, posebna kakovost
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Izbijači

