

HOLEX**Rezalec za cevi z 1 rezalnim kolescem za jeklene cevi, za cevi do: 2 col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	815030 2
GTIN	4045197382474
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Telo iz kakovostnega jekla, kovanega v utopu, vreteno, odporno na obrabo, z ročajem iz umetne mase. **Rezalna kolesca** za rezanje jeklenih cevi iz kakovostnega jekla, natančno kaljena za dolgo življenjsko dobo. **Vodilni valjčki** iz specialnega jekla, kromirani.

Uporaba:

Za natančno pravokotno rezanje cevi.

Pri rezanju se zunanji rob avtomatsko povalja. Po rezu lahko takoj vrežemo navoj.

Tehnični opis

za zunanji \varnothing cevi	1/8 – 2 col
Širina rezalnega kolesca	19 mm
Izvertina rezalnega kolesca	9 mm
\varnothing rezalnega kolesca	31 mm
Število vodilnih valjčkov	2
Število rezalnih kolesc	1
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm

814920 35

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54E mm

814920 54E

Nadomestno rezalno kolesceza jeklene cevi za rezalec za cevi 2 col

815230 2

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54 mm

814920 54

Nadomestno rezalno kolesceza jeklene cevi za rezalec za cevi 4 col

815230 4