

**Izbijač za mehanike, Ø konice D: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	747500 2
GTIN	7610733200474
Razred artikla	73B

**Opis****Izvedba:**

Iz okroglega jekla, posebej ozek in priročen. Z rebrastim ročajem. Kaljen po celotni dolžini, specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje. Največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti. Dejanski Ø 0,05–0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

**Material:**

Posebno kromvanadijevo jeklo, površina kromirana.

**Tehnični opis**

Ø držala S	6 mm
Celotna dolžina L1	105 mm
Dolžina trna L2	20 mm
Ø konice D	2 mm
Trdota konice	59 HRC
Izvedba udarne glave	specialno poboljšana udarna glava
Material	Posebno kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Izbijači