

**Cevne klešče, Celotna dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	813700 300
GTIN	4003773041429
Razred artikla	83D

**Opis****Izvedba:**

**Vzporedne, gladke** prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

**Fina regulacija zeva** s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje **prepriemanje po principu raglje**. **Lasersko gravirana skala** (sprednja stran **metrična** in zadnja stran **colska**) omogoča predhodno nastavitve zeva ključa.

Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Uporaba:**

**Pazljivo prijetanje** vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

**Napotek:**

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	300 mm
Območje vpenjanja	0 - 68 mm
Dolžina čeljusti	32 mm
Vrsta izdelka	Cevne klešče