



Osnovna garnitura vpenjalnega pribora, Nazivna mera T-utora/navoj: 14/ M12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375415 14/M12
GTIN	4020772468538
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Vsi deli so izdelani iz jekla za poboljšanje.
- T utorni vijaki so poboljšani, navoj je valjan.

Uporaba:

Idealno za **orodjarstvo, proizvodnjo** in **izobraževanje**.

Vsebina:

Vpenjalne prečke: 2 kosa/14 × 125 mm;

4 kosi/14 × 160 mm;

2 kosa/14 × 200 mm

Vpenjalne podloge: 4 kosi/vel. 1; 4 kosi vel. 2

T-utorni vijaki: 4 kosi/M12 × 14 × 100 mm;

4 kosi/M12 × 14 × 160 mm;

4 kosi/M12 × 14 × 200 mm

Podpora z vijakom: 2 kosa vel. 50;

2 kosa vel.110;

2 kosa vel.140

Matice: 12 kosov vel. M12

Podložke: 12 kosov vel. M12

Tehnični opis

Navoj	M12
Nazivna mera T-utora	14 mm
Tip	6532
Vrsta izdelka	Vpenjalni element