

Weidmüller **Stiskalne klešče za kableske končnike, Tip: 6ROTO-L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729440 6ROTO-L
GTIN	4050118248593
Razred artikla	73H

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Vzporedno stiskanje (razen vel. PZ16 in PZ 50). Z **vrtljivimi in utrdilnimi** čeljustmi (pri 0° in 90°).

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
za presek vodnika	0,14 - 6 mm ²
Oznaka proizvajalca	PZ 6 Roto L
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče