

**Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 35mm<sup>2</sup>****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729420 35
GTIN	4045197166654
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Cenovno ugodna izvedba. Končniki se vstavijo s strani.

**Tehnični opis**

za presek vodnika	25 mm <sup>2</sup>
za presek vodnika	16 mm <sup>2</sup>
za presek vodnika	35 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	205 mm
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

**Pribor**

Stiskalni utop, par Tip 35	729430 35
Garnitura vzmeti za stiskalne klešče2-delne	729142