



## Stiskalne klešče za kabelske končnike, za presek vodnika: 16mm<sup>2</sup>



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729450 16
GTIN	4049002104251
Razred artikla	73T

### Opis

#### Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Klešče brunirane, čeljusti kromirane

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **4-kotno stiskanje v skladu z DIN** = optimalne kontaktne površine.

### Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
za presek vodnika	0,08 - 16 mm <sup>2</sup>
Standard	DIN 46228
Površina	brunirani
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče