



## Izvijač za električarje s kombinirano zarezo (PlusMinus), Classic v celoti izoliran, Velikost pogona: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	668390 1
GTIN	7610733205684
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Ozek ročaj** s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

**Steblo** iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

#### Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Konica izvijača za kombinirani profil vijakov se natančno prilega v glave **vijakov s kombinirano zarezo (PlusMinus je kombinacija Pozidriv/ploščati)**, ki se uporabljajo predvsem za komponente električnih inštalacij.

### Tehnični opis

Profil Pozidriv – ploščati	1 – 0,7×4,5
Dolžina rezila	80 mm
Velikost pogona	1
celotna dolžina	175 mm
Serija	Classic VDE
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati

Vrsta izdelka

Izvičaj