



Izvijač za električarje s kombinirano zarezo (PlusMinus), Classic v celoti izoliran, Velikost pogona: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	668390 2
GTIN	7610733205691
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Konica izvijača za kombinirani profil vijakov se natančno prilega v glave **vijakov s kombinirano zarezo (PlusMinus je kombinacija Pozidriv/ploščati)**, ki se uporabljajo predvsem za komponente električnih inštalacij.

Tehnični opis

celotna dolžina	205 mm
Velikost pogona	2
Dolžina rezila	100 mm
Profil Pozidriv – ploščati	2 – 1,0x6
Serija	Classic VDE
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati

Vrsta izdelka

Izvijač