

**PICARD****Ključavničarsko kladivo SecuTec® z zaščitno tulko za ročaj, Masa brez ročaja: 200g****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	750115 200
GTIN	4016671027945
Razred artikla	76D

**Opis****Izvedba:**

S **hikorijevim ročajem** zavita oblika, lakiran.

Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.

**Varnostno kladivo SecuTec®** z jekleno tulko za zaščito ročaja z vratom in **koničnim vijakom PICARD** (sprožilne vrednosti glave kladiva večkrat presegajo sprožilne vrednosti po DIN).

**Standard:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Material:**

Specialno orodno jeklo.

**Rezervni del:**

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 751680.

**Napotek:**

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 750110

**Tehnični opis**

Dolžina ročaja	280 mm
Masa brez ročaja	200 g
Vrsta izdelka	Kladiva

---

## Pribor

Hikorijev ročaj za kladivo SecuTec® z zaščitno tulko za ročaj  
in klinasto zagozdo Dolžina ročaja 280 mm

751680 280