

**Garant****Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj, Masa brez ročaja: 300g****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	750110 300
GTIN	4045197299925
Razred artikla	71D

**Opis****Izvedba:**

S **hikorijevim ročajem** zavita oblika, lakiran.

Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.

Z zaščitno tulko za ročaj iz najlona. Vel. 200 – 1000, dodatno s prikovanim zaščitnim vratom za ročaj.

**Standard:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Material:**

Specialno orodno jeklo.

**Rezervni del:**

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 751650 za vel. 100 in pod art. 751700 za vel. 200.

**Tehnični opis**

Dolžina ročaja	300 mm
Masa brez ročaja	300 g
Vrsta izdelka	Kladiva

**Pribor**

Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in  
obročno zagozdo Dolžina ročaja 300 mm

---

751650 300