



Mali rezalec za cevi



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 819350 |
| GTIN | 4045197379962 |
| Razred artikla | 82A |

Opis

Izvedba:

Posebej kratka in priročna oblika z 2 vodilnima valjčkoma; telo iz specialne brizgane zlitine.

Uporaba:

Posebej primeren za rezanje malih cevi na **težko dostopnih mestih**. Za rezanje **bakrenih, aluminijastih in tankostenskih Jeklo cevi**.

Rezervni del:

Nadomestni zatiči art. 818020 za rezalna kolesca art. 819100.

Ø rezalnega kolesca: 20 mm

Širina rezalnega kolesca: 5 mm

Izvertina rezalnega kolesca: 5 mm

za zunanji Ø cevi: 3 - 30 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Izvertina rezalnega kolesca | 5 mm |
| Širina rezalnega kolesca | 5 mm |
| Ø rezalnega kolesca | 20 mm |
| za zunanji Ø cevi | 3 - 30 mm |
| Število vodilnih valjčkov | 2 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Število rezalnih kolesc | 1 |
| Vrsta izdelka | Rezalec za cevi |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Nadomestno rezalno kolesce | 819100 |
| Zatiči za kolesca | 818020 |
| Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm | 814920 35 |