



Mali rezalec za cevi



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	818050
GTIN	4045197595614
Razred artikla	82A

Opis

Izvedba:

Kovinsko telo, zaprto vreteno in teleskopsko vodilo. 2 vodilna valjčka z zarezo (možnost rezanja blizu roba). Priročen kovinski ročaj. Vklj. z nadomestnim rezalnim kolescem art. 819100.

Uporaba:

Univerzalen za rezanje **bakrenih, aluminijastih** in **tankostenskih Jeklo cevi**.

Rezervni del:

Nadomestni zatiči art. 818020 za rezalna kolesca art. 819100.

Ø rezalnega kolesca: 20 mm

Širina rezalnega kolesca: 5 mm

Izvertina rezalnega kolesca: 5 mm

za zunanji Ø cevi: 3 - 35 mm

Tehnični opis

Ø rezalnega kolesca	20 mm
Širina rezalnega kolesca	5 mm
za zunanji Ø cevi	3 - 35 mm
Izvertina rezalnega kolesca	5 mm
Število vodilnih valjčkov	2
Število rezalnih kolesc	1
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Nadomestno rezalno kolesce	819100
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm	814920 35
Zatiči za kolesca	818020