

**ROLLER****Rezalec za cevi INOX (VA)/baker****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	819500
GTIN	4044942020890
Razred artikla	84A

**Opis****Izvedba:**

Robustna izvedba za velike obremenitve in čvrsto vodilo vretena, 2 oz. 4 vodilni valjčki in precizno uležajenje rezilnega kolesca/vodilnih valjčkov zagotavljajo natančno delo in pravokoten rez.

**Uporaba:**

Specialno za rezanje cevi iz VA jekel in bakra, do cevi z debelino stene največ 4 mm.

Ø rezalnega kolesca: 20 mm

Širina rezalnega kolesca: 5 mm

Izvertina rezalnega kolesca: 5 mm

za zunanji Ø cevi: 6 - 64 mm

**Tehnični opis**

Širina rezalnega kolesca	5 mm
Ø rezalnega kolesca	20 mm
za zunanji Ø cevi	6 - 64 mm
Izvertina rezalnega kolesca	5 mm
Število vodilnih valjčkov	4
Število rezalnih kolesc	1
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

**Pribor**

Zatiči za kolesca	819540
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm	814920 35
Nadomestno rezalno kolesce	819520
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54E mm	814920 54E
Zunanji in notranji rezkar cevi	819550
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54 mm	814920 54