



Ploščati izvijač za elektrikarje za profil Pozidriv, zmanjšan \emptyset stebila, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Velikost križne zareze: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	668720 2
GTIN	4013288160249
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla, cink fosfatirano.

Zmanjšan \emptyset stebila z vgrajeno zaščitno izolacijo za nižje ležeče vijake in vzmetne elemente (\emptyset stebila = \emptyset izolacije v prednjem predelu stebila).

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Tehnični opis

celotna dolžina	205 mm
Velikost križne zareze	2
Dolžina rezila	100 mm
za \emptyset vijaka	3,1 – 5,2 mm
Oznaka proizvajalca	165 iS
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka	Izvijač

