

**Garnitura preciznih izvijačev ESD, Število delov: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	669610 7
GTIN	7610733249602
Razred artikla	63E

Opis**Izvedba:**

Ročaj za fino vijačenje iz oprijemljive umetne mase z vrtljivo centrirno glavo, pripravo za pritrditev z vpenjalno matico za fiksiranje stebel v zeleni dolžini (teleskopska stebila). **Steblo** iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Zelo natančno izdelane konice. Površina je nikljana in kromirana, rezila so črne barve. Dobava v rolo torbici iz umetne mase.

Ročaj iz prevodne umetne mase, **primerno za ESD.**

Vsebina:

Teleskopski ročaj iz umetne mase: 1 kos

2 stebli s konico Torx® art. 669607: TX10/TX15; TX20/TX25

2 stebli s konico za notranji 6-kotnik art. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 stebli s ploščato konico/konico za profil Phillips art. 669605: 2 × 0,3/00; 2,5 × 0,4/0

Tehnični opis

Število delov	7
Pogonski profil	Ploščati izvijači
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips

Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Izvijač

Pribor

Steblo s ploščato konico in konico za profil Phillips Tip 1	669605 1
Steblo s ploščato konico in konico za profil Phillips Tip 3	669605 3
Steblo s konico Pozidriv Tip 1	669608 1
Steblo s konico za notranji 6-kotnik Tip 1	669606 1
Steblo s konico Torx® Tip 2	669607 2
Steblo s konico za notranji 6-kotnik Tip 2	669606 2
Steblo s konico Torx® Tip 1	669607 1
Steblo s ploščato konico in konico za profil Phillips Tip 2	669605 2