

HOLEX**Škarje za cevi iz umetne mase, Za Ø do: 63mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 819700 63 |
| GTIN | 4045197237552 |
| Razred artikla | 82A |

Opis**Izvedba:**

Škarje za lahko rezanje cevi iz umetnih mas. Širok nastavek za cevi za pravokoten rez. Zamenljiva, specialno kaljena rezila. Obojestransko vodeno rezilo z ragljastim podajanjem.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF (pri ceveh z zelo tankimi stenami so le pogojno uporabne). Posebej primerne za pripravljala dela pri varjenju spojnih objemk. Škarje za mehko rezanje cevi iz umetne mase.

Napotek:

Za škarje za gibljive cevi glejte art. 769940, 769960 in 769980.

Tehnični opis

| | |
|---------------|--------|
| Za Ø do | 63 mm |
| Vrsta izdelka | Škarje |

Pribor

| | |
|------------------------------|-----------|
| Nadomestni nož Za Ø do 63 mm | 819710 63 |
|------------------------------|-----------|