

Garnitura bombažnih rokavic, Velikost rokavic: 7**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094200 7
GTIN	4029201131425
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

Delovne rokavice **za manj nevarna in montažna dela**, za zaščito pred odrgninami, žulji in umazanijo.

Lahke delovne rokavice iz **bombažnega trikoja z všitki**, primerne tudi kot podrokavice.

Uporaba:

Suha, čista področja, finomontaža, elektronska in inštalacijska dela

Pranje: Ročno pranje

Barva: bela

Tehnični opis

Prilagodljivost	dobro
Vsebina garniture	12
Odpornost proti obrabi EN 388	ne obstaja
Oprijem v olju	ne obstaja
Odpornost proti prebadanju EN 388	ne obstaja
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja

Odpornost proti trganju EN 388	ne obstaja
Velikost rokavic	7
Zračnost	zelo dobro
Odpornost proti prerezanju EN 388	ne obstaja
Oprijem v mokrem	ne obstaja
Otip	zelo dobro
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Bombažne delovne rokavice
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Pranje	Ročno pranje
Sušenje	Sušenje
Dolžina	260 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Vsebina	12 par
Barva	bela
Področje uporabe	Natančnost
Nosilni material	Bombaž
Različica prevleke	Brez prevleke
Masa	13 g
Material	Bombaž
Vrsta izdelka	Bombažne delovne rokavice