



## Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor, Ø glave kladiva: 27mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754500 27
GTIN	4013288001146
Razred artikla	73C

### Opis

#### Izvedba:

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.

Z nastavki iz proti udarcem odpornega **cellidorja** (rumene barve).

#### Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

#### Rezervni del:

Nadomestni nastavek Cellidor glejte art. 754600; nadomestni ročaj glejte art. 754400.

### Tehnični opis

Ø glave kladiva	27 mm
Material ročaja	Jesen
Masa	0,276 kg
Dolžina ročaja	265 mm
Dolžina glave z nastavki	90 mm
Ø ohišja	27 mm
Serija	100
Za material	Cellidor, rumeni, trdi
Oznaka proizvajalca	100

brez odboja	ne
Možnost kombiniranja nastavkov	da
Vrsta izdelka	Kladiva

## Pribor

Nadomestni nastavek iz poliuretana Ø glave kladiva 27 mm	754300 27
Nadomestni nastavek Cellidor Ø glave kladiva 27 mm	754600 27
Jesenov ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave kladiva 27 mm	754400 27