

Garant**Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom, Ø glave kladiva: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754120 32
GTIN	4045197680426
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Močan kovinski srednji del s hikorijevim ročajem, z najlonskim zaščitnim vratom ročaja in obročno zagozdo. Najlonski nastavki, odporni proti udarcem in obrabi, so s srednjim delom povezani s posebnim pritrdilnim sistemom z dvojnimi delovanjem.

Kovinski srednji del.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180 in nadomestni ročaj pod art. 751650.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	300 mm
Masa	0,357 kg
Ø glave kladiva	32 mm
Dolžina glave z nastavki	87 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in
obročno zagozdo Dolžina ročaja 300 mm

751650 300

Nadomestni nastavek iz najlona, kos \varnothing glave kladiva 32
mm

754180 32