



## Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor, Ø glave kladiva: 50mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754500 50
GTIN	4013288001184
Razred artikla	73C

### Opis

#### Izvedba:

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.

Z nastavki iz proti udarcem odpornega **cellidorja** (rumene barve).

#### Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

#### Rezervni del:

Nadomestni nastavek Cellidor glejte art. 754600; nadomestni ročaj glejte art. 754400.

### Tehnični opis

Ø ohišja	50 mm
Dolžina ročaja	340 mm
Masa	0,905 kg
Ø glave kladiva	50 mm
Dolžina glave z nastavki	115 mm
Material ročaja	Jesen
Serija	100
Za material	Cellidor, rumeni, trdi
Oznaka proizvajalca	100

brez odboja	ne
Možnost kombiniranja nastavkov	da
Vrsta izdelka	Kladiva

## Pribor

Jesenov ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave kladiva 50 mm	754400 50
Nadomestni nastavek iz poliuretana Ø glave kladiva 50 mm	754300 50
Nadomestni nastavek Cellidor Ø glave kladiva 50 mm	754600 50