



Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Hikorijev ročaj, Ø glave kladiva: 27mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754700 27
GTIN	7610733003440
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi).

Z ročajem iz ameriškega hikorija.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 754840.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	265 mm
Material ohišja	Jeklo
Masa	0,274 kg
Ø glave kladiva	27 mm
Dolžina glave z nastavki	90 mm
Material ročaja	Hikorijev les

Celotna dolžina	290 mm
Za material	Najlon, beli
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlonaploščat Ø glave kladiva 27 mm	754720 27
Hikorijev ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave 27 mm	754840 27
Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 27 mm	754730 27