

**Garant****Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in aluminijastim srednjim delom, Ø glave kladiva: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754160 22
GTIN	4045197680457
Razred artikla	71D

**Opis****Izvedba:**

Močan kovinski srednji del s hikorijevim ročajem, z najlonskim zaščitnim vratom ročaja in obročno zagozdo. Najlonski nastavki, odporni proti udarcem in obrabi, so s srednjim delom povezani s posebnim pritrdilnim sistemom z dvojnimi delovanjem.

Srednji del iz črno eloksiranega aluminija.

**Prednosti:**

Aluminijast srednji del = bistveno manjša masa. To omogoča zelo nadzorovano delo, ki ne obremenjuje zapestja.

**Uporaba:**

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

**Rezervni del:**

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180 in nadomestni ročaj pod art. 751650.

**Tehnični opis**

Dolžina ročaja	280 mm
Ø glave kladiva	22 mm
Dolžina glave z nastavki	73 mm
Masa	0,147 kg
Vrsta izdelka	Kladiva

---

**Pribor**

Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in  
obročno zagozdo Dolžina ročaja 280 mm

751650 280

Nadomestni nastavek iz najlona, kos  $\emptyset$  glave kladiva 22  
mm

754180 22