



Močne kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 225mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	700400 225
GTIN	4003773010005
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	225 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane
brez iskrenja	ne

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče