



Natično orodje s 4-kotnikom, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-3/8col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657700 1-3/8
GTIN	4018754034468
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Natično orodje s 4-kotnikom.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

Tehnični opis

Trajna obremenitev	80 Nm
Širina b	20 mm
Višina h	14 mm
Natično držalo	9×12 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Medosna razdalja S	17,5 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Vrsta izdelka	Natično orodje s 4-kotnikom