

Garant**Garnitura klešč, 4-delna VDE-izolirane, Število klešč: 4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 700180 4 |
| GTIN | 4045197559098 |
| Razred artikla | 71B |

Opis**Izvedba:**

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**. **Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

Obseg dobave:

- 1 kombinirane klešče art. 701710: Vel. 180
- 1 polokrogle klešče, ravne art. 713310: Vel. 200
- 1 stranske ščipalne klešče art. 725310: Vel. 160
- 1 klešče za snemanje izolacije art. 728755: Vel. 160

Tehnični opis

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Število klešč | 4 |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |

Pribor

Stranske ščipalne klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm

725310 160

Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 180 mm

701710 180

Klešče za snemanje izolacije, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm

728755 160

Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm

713310 200