



## Močne kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 700400 180    |
| GTIN                  | 4003773043072 |
| Razred artikla        | 73F           |

### Opis

#### Izvedba:

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

#### Standard:

**DIN ISO 5746.**

#### Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Za rezanje klavirske žice do Ø | 2 mm                                      |
| celotna dolžina                | 180 mm                                    |
| Za rezanje trde žice do Ø      | 2,5 mm                                    |
| Standard                       | DIN ISO 5746                              |
| Ročaj                          | Večkomponentna prevleka                   |
| Postopek izdelave              | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC) |
| Material                       | Posebno orodno jeklo                      |
| Površina                       | kromirane                                 |
| brez iskrenja                  | ne  |

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče