



Natična raglja z izmetačem, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-1/4 colske mere



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657580 1-1/4
GTIN	4000896165766
Razred artikla	61E

Opis

Izvedba:

Kovana v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Zelo kompaktna **dvosmerna natična raglja z izmetačem**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Druga natična orodja z držalom Ø 22 + 28 mm so dobavljiva po ponudbi.

Potrebna je korekcija nastavljene vrednosti na momentnem ključu (spremenjena nastavljena vrednost).

Zamenljivo orodje: Natično orodje

Pogonski 4-kotnik: 2016-04-01 col

Širina b: 22 mm

Višina h: 12,5 mm

Trajna obremenitev: 40 N·m

Medosna razdalja: 19,5 mm

Natično držalo: 9×12 mm

Tehnični opis

Višina h	12,5 mm
Natično držalo	9×12 mm
Trajna obremenitev	40 N·m
Širina b	22 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Medosna razdalja S	19,5 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	da