



Natična raglja z izmetačem, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-3/8 colske mere



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657580 1-3/8
GTIN	4045197527141
Razred artikla	61E

Opis

Izvedba:

Kovana v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Zelo kompaktna **dvosmerna natična raglja z izmetačem**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Druga natična orodja z držalom Ø 22 + 28 mm so dobavljiva po ponudbi.

Potrebna je korekcija nastavljene vrednosti na momentnem ključu (spremenjena nastavljena vrednost).

Zamenljivo orodje: Natično orodje

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Širina b: 30 mm

Višina h: 17,5 mm

Trajna obremenitev: 120 N·m

Medosna razdalja: 30 mm

Natično držalo: 9×12 mm

Tehnični opis

Natično držalo	9×12 mm
Trajna obremenitev	120 N·m
Višina h	17,5 mm
Širina b	30 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Medosna razdalja S	30 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	da