



Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Ročaj Superglas, Ø glave kladiva: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754800 40
GTIN	7610733087105
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi).

S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken SUPERGLAS, držalo iz črne umetne mase.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

Tehnični opis

Celotna dolžina	355 mm
Material ročaja	Steklena vlakna
Masa	0,755 kg
Ø glave kladiva	40 mm
Material ohišja	Jeklo
Dolžina ročaja	315 mm
Dolžina glave z nastavki	110 mm

Serijska	PB 303
Za material	Najlon, beli
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlonaploščat Ø glave kladiva 40 mm	754720 40
Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 40 mm	754730 40