

Garant
Mini rezkarji VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202261 5
GTIN	4045197922458
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Držalo, podobno **DIN 6535 HB**.

Prihranite si stroške naknadnega brušenja:

Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 8 mm

Celotna dolžina L: 45 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

Tehnični opis

Kot spirale	30 stopinj
Oblika držala	HB
Število zob Z	3
Ø držala D_s	6 mm
Dolžina rezil L_c	8 mm

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Ø rezila D _c	5 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,04 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Celotna dolžina L	45 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,03 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar