

**Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3, dolžina 39 mm, Širina rezila: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	675260 4
GTIN	4013288010841
Razred artikla	63H

Opis**Izvedba:**

Za vpetje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpetje v spojna držala art. 675000 – 675050.

Standardna izvedba, **žilava**.

Uporaba:

Za vijake z zarezano glavo po DIN 3127 oz. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, **žilava**.

Debelina rezila: 0,8 mm

celotna dolžina: 39 mm

Tehnični opis

Debelina rezila	0,8 mm
celotna dolžina	39 mm
Širina rezila	4 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka	C 6,3
Oznaka proizvajalca	800/1 Z
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

