



## Kombinirane klešče, kromirane VDE-potopno izolirane, Celotna dolžina: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	701735 200
GTIN	4003773015321
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Posebno orodno jeklo, prijemalna čeljust nazobljena. **Izolirano po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC). Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase, **potopno izolirane**.

#### Standard:

**DIN ISO 5746.**

### Tehnični opis

Za rezanje trde žice do $\varnothing$	2,5 mm
celotna dolžina	200 mm
Za rezanje srednje trde žice do $\varnothing$	3,8 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	potopno izolirane
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

