



Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Ročaj Superglas, Ø glave kladiva: 22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754800 22
GTIN	7610733087068
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi).

S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken SUPERGLAS, držalo iz črne umetne mase.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

Tehnični opis

Dolžina glave z nastavki	75 mm
Masa	0,239 kg
Ø glave kladiva	22 mm
Dolžina ročaja	250 mm
Material ročaja	Steklena vlakna
Material ohišja	Jeklo
Celotna dolžina	270 mm

Serijska	PB 303
Za material	Najlon, beli
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlonaploščat Ø glave kladiva 22 mm	754720 22
Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 22 mm	754730 22